# KERN **YKR-01**

Bedrijfstijd en oplaadtijd zijn afhankelijk van het aangesloten apparaat



| | |
|---|---|
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761278288 |

## Pictogrammen

**STANDARD**




## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Accumulator |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Afmetingen (B×D×H) | 51×36×19 mm |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |
| Batterij capaciteit | 3.700 mAh |
| Batterij spanning | 3,7 V |
| Aantal batterijcellen | 2 |
| Batterij – opbouw/vorm | Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket) |
| Batterijcapaciteit (Wh) | 1369 Wh |
| Batterij – lithiumgehalte | 1,78 g |
| Tests volgens UN 38.3 doorstaan | ✓ |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 55×35×17 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |