




## RISE 2005 Elektrische display lift vloer-wandoplossing 50 mm/s (wit, EU)

### Belangrijke voordelen

- Hoogteverstelbereik van maar liefst 980 mm
- Bewegingssnelheid 50mm/s bij zwaarste schermen met QuickRise™
- TÜV-, CE-, UL- en GS-gecertificeerd
- Anti-collision op de display-lift voorkomt beschadiging

### Scherm soepel en veilig op de juiste hoogte

De RISE 2005 elektrische display en tv lift vloer-wandoplossing brengt interactieve flat panel displays tot 98" (max. 140 kg.) met een snelheid van 50 mm/s moeiteloos op de juiste hoogte met QuickRise™. Een verstelbereik van 980 mm is geschikt voor een hele lage of hoge stand. Veiligheid staat voorop. De vloer- en wandmontage verzekert je van een stevige verankering in elke ruimte. Alle Vogel's display liften voldoen aan de hoogste internationale veiligheidsnormen TÜV, CE, UL en GS. Hoewel ze zijn geprogrammeerd voor schermen van 86 inch, kunnen deze elektrische liftsystemen worden gebruikt voor de meeste beeldschermen van 98 inch. Soms kan een kleine softwareaanpassing (aanpassen hoogte) nodig zijn (zie gebruiksaanwijzing).



## RISE 2005 Elektrische display lift vloer-wandoplossing 50 mm/s (wit, EU)



### Specificaties

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer (SKU)                                  | 7320051       |
| Kleur                                                | Wit           |
| EAN enkele doos                                      | 8712285357206 |
| Hoogte                                               | 1118          |
| Breedte                                              | 915           |
| Diepte                                               | 120           |
| TÜV-gecertificeerd                                   | Ja            |
| Garantie                                             | 5 jaar        |
| Min. grootte beeldscherm (inch)                      | 43            |
| Max. grootte beeldscherm (inch)                      | 98            |
| Certificeringen                                      | CE            |
| Max. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm) | 1786          |
| Max. horizontaal gatenpatroon (mm)                   | 800           |
| Max. grootte beeldscherm (inch)                      | 98            |
| Max. verticaal gatenpatroon (mm)                     | 600           |
| Min. afstand tot vloer vanaf midden beeldscherm (mm) | 806           |
| Min. horizontaal gatenpatroon (mm)                   | 300           |
| Min. grootte beeldscherm (inch)                      | 65            |
| Min. verticaal gatenpatroon (mm)                     | 300           |
| Gemotoriseerd                                        | Ja            |
| Hoogteverstelling (mm)                               | 980           |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.  
Drukfouten, technische  
aanpassingen en prijswijzigingen  
voorbehouden.

Datum: 2023-08-11



**Vogel's.** For Sure.