


Zonnebalkon elektriciteitscentrale 800W WiFi TX-274


Eenvoudig en nuttig zonnestelsysteem om uw energieverbruik te verminderen, incl. WiFi



-  Plug en Play
-  800W Omvormer
-  2x410W Zonnepaneel
-  5m Aansluitkabel
-  Hoge veiligheidsnorm
-  Op net systeem
-  Energiemonitoring via App



- Montage op plat dak, terras, balkon, schutting en vele andere mogelijkheden
- Eenvoudige installatie: aansluiten, gaan, stroom besparen
- Gegevens en alarmen in real-time op de S-Miles-app
- Gegevensverzameling van energieproductie
- Geschikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het 230V huisnet
- Maximaal terugleververmogen van de omvormer 800W
- Ideaal voor het afdekken van de basislast overdag in huis
- 3 bypass diodes voor verbeterde stroomefficiëntie
- Halve cel module 108 (12x9)



Technische specificaties:

- Zonnepaneel: Monokristallijn
- Kabelaansluiting: MC4
- Max. vermogen: 410W
- Maximum-machtsvoltage (Vmp): 31,46V
- Maximum-machtsstroom (Imp): 13,04A
- Modulerendement: 20,97%
- Max. systeemspanning: 1000V
- Kabellengte: Paneel1=90cm / Paneel2=150cm
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C

Micro-omschakelaar 800W

- Nominaal uitgangsvermogen: 800VA
- Nominale uitgangsstroom: 3,48A
- Nominale uitgangsspanning: 230V
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +65°C
- Transmissie: Ingebouwd WiFi
- Frequentiebereik: 2.412 - 2.472GHz
- Uitgestraald zendvermogen: max. 18,4dBm/69,2mW

Gewicht / Afmetingen (totaal): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Compatibiliteit: S-Miles Installer"-app: iOS 13.0 of hoger; Android 10.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (11-2023)

Inhoud van verpakking: 1x PV Micro Omvormer 800W, 2x Zonnepaneel 410W, 1x 5m aansluitkabel, 1x gebruikershandleiding

Opbrengst:

Vermogen balkoncentrale 800 watt
Ø elektriciteitsopbrengst / jaar 850 kWh
Ø stroomopbrengst / dag 2,33 kWh

Garantie:

Zonnepaneel
25 jaar beperkte garantie op piekvermogen (80% vermogen)
13 jaar beperkte productgarantie
Micro-omvormer
12 jaar (144 maanden) beperkte garantie

Artikelnummer: 5121

