




Flexibele zonnepanelenconcentrale 600W WIFI TX-270



25 jaar
prestatie-
garantie



- Montage op balkon, schutting en meer
- Eenvoudige installatie dankzij lichtgewicht zonnepanelen
- Flexibele zonnepanelen (zonder glas - EVA-materiaal)
- Lichtgewicht en compacte micro-omvormer
- Geschikt voor teruglevering aan het 230V huishoudnet
- Maximaal terugleververmogen van 800W
- Ideaal om overdag de basisbelasting van uw woning te dekken
- Power tracking mogelijk via app en webview

Technische specificaties:

- Zonnepaneel: monokristallijne halve cellen
- Kabelaanluiting: MC4
- Max. Vermogen: 6x 105W
- Bedrijfsspanning: 20,6V
- Werkende stroom: 5.11A
- Efficiëntie van de module: 18,3%
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C

Micro-omschakelaar 800W

- Geconfigureerd tot 600 W, automatische update na wetswijziging
- Nominale uitgangsvermogen: 800VA
- Nominale uitgangsstroom: 3,48A
- Nominale uitgangsspanning: 230V
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +65°C
- Transmissie: Ingebouwd WiFi
- Frequentiebereik: 2.412 - 2.472GHz
- Uitgestraald zendvermogen: max. 18,4dBm/69,2mW
- Gewicht (totaal) / Afmetingen (enkel paneel): 22kg / 104 x 58 x 2cm

Compatibiliteit:

"S-Miles Installer"-app: iOS 13.0 of hoger; Android 10.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Inhoud van verpakking:

1x PV Micro Inverter 800W, 6x zonnemodule 105W, 1x 5m aansluitkabel, montage materiaal (60x plastic band / 36x metalen band), MC4 verlengkabel (2x 2m set & 1x 3m set), 2x MC4 Y-splitter, gebruikershandleiding

Artikelnummer: 5117

