




Zonnebalkon elektriciteitscentrale 600W WiFi TX-265

Zonnesysteem om je energieverbruik te verminderen incl. WiFi



-  Plug en Play
-  Omvormer
-  Zonnepaneel
-  Aansluitkabel
-  Hoge veiligheidsnorm
-  Op net systeem
-  Energiemonitoring via App



- Montage op plat dak, terras, balkon, schutting en vele andere mogelijkheden
- Eenvoudige installatie: aansluiten, gaan, stroom besparen
- Gegevensverzameling van energieproductie
- Geschikt voor het terugleveren van elektriciteit aan het 230V huisnet
- Maximaal terugleververmogen van de omvormer 800W
- Ideaal voor het afdekken van de basislast overdag in huis
- MPP-tracking voor optimale teruglevering
- VDE-compatibel

Technische specificaties:

- Zonnepaneel: Monokristallijn
- Kabelaansluiting: MC4
- Max. vermogen: 325W
- Bedrijfsspanning: 31,60V
- Werkende stroom: 10,29A
- Module-efficiëntie: 22,70%
- Kabellengte: Module1=90cm / Module2=90cm
- Werkende temperatuur: -40°C ~ +85°C
- Micro-omschakelaar 800W
- Nominale uitgangsstroom: 800VA
- Geconfigureerd tot 600 W, automatische update na wetswijziging
- Nominale uitgangsstroom: 3,48A
- Nominale uitgangsspanning: 230V
- Bedrijfstemperatuur: -40°C - +65°C
- Transmissie: Ingebouwd WiFi
- Frequentiebereik: 2,412 - 2,472GHz
- Uitgestraald zendvermogen: max. 18,4dBm / 69,2mW
- Gewicht / Afmetingen (totaal): 38kg / 155,5 x 103,8 x 8cm

Compatibiliteit:

«S-Miles Installer»-app: iOS 13.0 of hoger; Android 10.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Inhoud van verpakking:

1x PV Micro Omvormer 800W, 2x Zonnepaneel 325W, 1x 5m aansluitkabel, 1x gebruikershandleiding

Accessoires: TX-230 balkonbeugel

Opbrengst:

Vermogen balkoncentrale
600 watt
Ø elektriciteitsopbrengst / jaar 570 kWh
Ø stroomopbrengst / dag 1,56 kWh

Garantie:

Zonnepaneel
25 jaar beperkte garantie van 80% vermogen
10 jaar beperkte garantie op 90% vermogen
10 jaar beperkte garantie op materiaal en vakmanschap
Micro-omvormer
12 jaar (144 maanden) beperkte garantie



Artikelnummer: 5104

