

Inklapbare Solar campingtafel 60W TX-252



- Wekt energie op met het tafelblad op zonne-energie
- 2x USB-A & 1x USB-C poort voor het eenvoudig opladen van smartphones en tablets
- 1x DC5521 uitgang 18V, via XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson-adapter
- Opvouwbaar, compact ontwerp, perfect voor kamperen en buiten
- Eenvoudig te monteren
- Twee zakken aan de zijkanten voor opslag
- Een netzak onder de tafel voor verdere opslag
- Comfortabele draagtassen voor tafelblad en beugel
- Stof gemaakt van PVC-materiaal

Technische specificaties:

- Max. vermogen: 60 W \pm 5% (onder STC*)
- Max. Stroomspanning: 18 V
- Stroom: 3,3 A Max
- Efficiëntie: >19%
- Laadsnelheid: tot 30.000mAh in ca. 10u
- DC-uitgang (USB): USB-A (QC 3.0): 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A met maximaal 18W. USB-A: 5V/2,4A; USB-C (PD): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/ 2,25A met maximaal 45W.
- DC-uitgang (andere): DC5521 18V/3,3A max. via adapterkabel: XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson
- Bedrijfstemperatuur: -20°C~+60°C
- Beschermingsklasse: IP54 (aansluitdoos is niet waterdicht)
- Materiaal: Mat PET-oppervlak, 1680D matte PVC- polyesterstof aan de onderkant
- Laad capaciteit: Maximaal 20 kg.
- Gewicht: 4,5kg
- Afmetingen: Zonnepaneel (gevouwen): (L) 80,3 x (B) 63,7 (30,9) x (H) 1,0 cm; Tafel: (L) 80,5 x (B) 66,0 x (H) 56,0 cm
- Compatibiliteit: TX-201, TX-202, Krachtcentrales met 18V ingang en XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson connector

Inhoud van verpakking:

Opvouwbaar campingtafelrame + opvouwbaar zonnepaneel 60W TX-252, nettas voor onder de tafel, adapterkabel, gebruikershandleiding

Artikelnummer: 5084

