

Productinformatie

82 01 150

KNIPEX TwinGrip

Voor- en zijsnijtang



- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- Klein en handig - ook geschikt voor fijne werkzaamheden.
- Grote grijpcapaciteiten aan de voor- en zijkant: voor diameters en sleutelwijdtes 3 - 16 mm
- Zeer slanke en compacte tang: fijne werkzaamheden, zelfs in kleine ruimtes, met korte draaizone voor snel schroeven
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 6 mm dankzij driepuntssysteem
- Drievooudig verstelbaar schuifscharnier met drukknopverstelling voor nauwkeurige aanpassing van de grijpbreedte
- Geoptimaliseerde geometrie van de grijpbek aan de zijkant: zelfklemmend met maximale grip bij het los- en vastdraaien
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier

Algemeen

Artikelnr.	82 01 150
EAN	4003773089353
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met antislip kunststof bekleed
gewicht	130 g
Afmetingen	154 x 45 x 14 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	3
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1/8 – 5/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 3 – 16 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	3 – 16 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	1/8 – 5/8 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



