

Productinformatie

82 02 250

KNIPEX TwinGrip

Voor- en zijsnijtang



- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- Grijpt krachtig, zelfs grote, zeer strakke en onderdelen die verzonken zijn met SW 5 - 27 mm
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen
- Zeer slanke en compacte tang: fijne werkzaamheden, zelfs in kleine ruimtes, met korte draaizone voor snel schroeven
- Grote grijpcapaciteiten aan de voor- en zijkant: voor diameters en sleutelwijdtes 5 - 27 mm
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 10 mm dankzij driepuntssysteem
- Zevenvoudig verstelbare drukknopverstelling voor nauwkeurige aanpassing van de grijpbreedte
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier

Algemeen

Artikelnr.	82 02 250
EAN	4003773089384
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met comfortgrepen
gewicht	393 g
Afmetingen	257 x 50 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	7
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1/16 – 13/64 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 5 – 27 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	5 – 27 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	13/64 – 1/16 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

