

Productinformatie

97 52 42

KNIPEX PreciForce®

Krimptang voor MC4/MC4 EVO 2-connectors



- Voor MC4/MC4 EVO 2 connectors
- Voor de installatie van PV-systemen met MC4- en MC4 EVO 2-connectors
- Met verbeterde krimpgeometrie voor zeer goede geleiding
- Voor installaties op woonhuizen en bedrijfsgebouwen of op bijv. campers
- Consequent hoge krimp kwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Krimpinzetstuk is niet verwisselbaar

Algemeen

Artikelnr.	97 52 42
EAN	4003773092117
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	488 g
Afmetingen	220 x 63 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit vierkante millimeter	4,0 — 6,0 mm ²
---------------------------------	---------------------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





