


handtackers J-11



- De eenvoudige handtacker van ABS-kunststof voor incidenteel gebruik in de tuin of in het huishouden.
- Verwerkt fijne draadnieten van 4 tot 8 mm.
- Handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik
- Goed zichtbare nietniveau-indicator
- Onderlaadmechanisme met veiligheidsontgrendeling voor snel herladen
- Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan

artikelnummer	030-0471
EAN-nr.	4009729082713
Laadvermogen	100 x Fijne draadniet A type 53
Verwerkbare materialen	stoffen/textiel/bekledingen tapijten zachte kunststofplaten (2-10 mm)
Eigenschappen	handgreepvergrendeling kijkvenster voor controle van het aantal nieten Veiligheidsontgrendeling Nietenuitgangsindicatie

handtackers J-11



Onderlaadmechanisme met geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van de nietjes. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd en niet te verliezen.



Ruimtebesparende handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik



Goed zichtbare nietniveau-indicator



De goed zichtbare, gekleurde pictogrammen geven aan welke nietjes door de tacker worden verwerkt.



Informatie over de verwerking van nietjes staat in reliëf op de rechterzijde van de tacker.