


handtackers J-13



- De kleine handtacker met hoogwaardige kunststofbehuizing van aBs voor universeel gebruik.
- Verwerkt fijne draadnieten van 4 tot 10 mm.
- Verwerkt hamertacker nieten H
- Handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik
- Goed zichtbare nietniveau-indicator
- Onderlaadmechanisme met veiligheidsontgrendeling voor snel herladen
- Ergonomische softgrip-hendel voor comfortabel werken
- Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan

artikelnummer	030-0472
EAN-nr.	4009729082737
Laadvermogen	150 x Fijne draadniet A type 53 150 x Fijne draadniet H type 37
Verwerkbare materialen	stoffen/textiel/bekledingen tapijten zachte kunststofplaten (2-10 mm)
Eigenschappen	handgreepvergrendeling kijkvenster voor controle van het aantal nieten Veiligheidsontgrendeling Nietenuitgangsindicatie Diepte-instelling

handtackers J-13



Geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd aan het apparaat en raken niet kwijt.



Ruimtebesparende handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik



Het open nietkanaal laat het actuele aantal nieten zien.



Geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd aan het apparaat en raken niet kwijt.



De goed zichtbare, gekleurde pictogrammen geven aan welke nietjes door de tacker worden verwerkt.



Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan