


handtackers J-15

 A D 	
- De kleine universele tacker voor interieurbouw en decoratie. - Verwerkt fijne draad- en platte draadnieten van 4 tot 10 mm - Verwerkt hamertacker nieten H en G - Eenvoudig wisselen tussen fijne draadnieten en platte draadnieten met het schuifmechanisme - Ergonomische softgrip-hendel voor comfortabel werken - Handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik - Goed zichtbare nietniveau-indicator - Onderlaadmechanisme met veiligheidsontgrendeling voor snel herladen - Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan	
artikelnummer	030-0473
EAN-nr.	4009729082751
Laadvermogen	150 x Fijne draadniet A type 53 85 x Platte draadniet D type 53 F 150 x Fijne draadniet H type 37 85 x Platte draadniet G type 11
Verwerkbare materialen	stoffen/textiel/bekledingen tapijten zachte kunststofplaten (2-10 mm) leer/kunstleer folies Papier/karton was-/oliepapier isolatiemateriaal met hechtranden (glaswol) aluminium isolatielagen afdichtstrips/-stroken
Eigenschappen	handgreepvergrendeling kijkvenster voor controle van het aantal nieten Veiligheidsontgrendeling Nietenuitgangsindicatie Diepte-instelling

handtackers J-15



De tacker kan eenvoudig worden aangepast om fijne of platte draadnieten te verwerken middels het schuifmechanisme aan de voorzijde van het apparaat.



Geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd aan het apparaat en raken niet kwijt.



Het open nietkanaal laat het actuele aantal nieten zien.



De laadcapaciteit van deze tacker is 150 stuks fijne draadnieten A type 53 of H type 37 of 85 stuks platte draadnieten D type 53F of G type 11.



Ruimtebesparende handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik