





MasterPlane-Laser 3G Pro

Driedimensionale laser met horizontale en twee verticale groene lasercirkels alsook klem- en wandhouder met fijnafstelling opzij - inclusief twee HighCapacityPacks en verpakt in praktisch L-BOXX

De driedimensionale, goed zichtbare laser projecteert een horizontale en twee verticale lasercirkels voor de exacte uitlijning van voorwerpen. Voor synchroon werken op vloer en plafond vormen de beide laserkruisen een loodlijnfunctie. De laserlijnen kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld en in geval van externe inwerking schakelt het toestel door het Anti-Drift-Systeem (ADS) automatisch uit ter vermindering van meetfouten. Met de klem- en wandhouder kan de laser worden opgehangen, veilig op metalen oppervlakken geplaatst of aan plafondprofielen aangebracht worden. Het krachtige HighCapacityPack met lithiumiontechnologie zorgt voor een lange gebruiksduur, die met de extra accu nog kan worden verdubbeld.

- Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Tweede accu voor lange bedrijfstijd
- Magnetische klem- en wandhouders voor het ophangen, het horizontale en verticale aanklemmen op profielen en het fixeren op metalen oppervlakken



TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3,5° (horizontaal)
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	55 m
Werkbereik	(afhankelijk van de hoeveelheid licht) 50 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Lengte ontvangsteenheid	0 mm
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Gebruiksduur	met 3 laserniveaus: ca. 5 uur met 2 laserniveaus: ca. 10 uur met 1 laserniveau: ca. 17 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	140 mm x 130 mm x 85 mm
Gewicht	636 g (incl. accupak)

LEVERINGSOMVANG

