



DigiLevel Plus 25

Digitale elektronische waterpassen: exact en gebruikersvriendelijk

Met deze digitale waterpas is het exacte horizontale en verticale uitlijnen en het overdragen van hoeken mogelijk. Dankzij een flip-display en de akoestische doelgeleiding is het toestel zeer comfortabel in het gebruik. De magneethouder biedt het voordeel van handsfree werken aan metalen constructies. De kalibratiefunctie biedt een hoge meetnauwkeurigheid. Het apparaat beschikt over omschakelbare meeteenheden en gefreesde meetoppervlakken.

- Exacte horizontale en verticale hoekindicator
- Referentiefunctie voor de overdracht van hoeken
- Akoestische doelgeleiding met 3 verschillende signaalgeluiden
- Comfortabele metingen boven hoofdhoogte dankzij flipdisplay
- Kalibratie: duurzame nauwkeurigheid per omslagmeting
- Handen vrij bij werkzaamheden aan metalen constructies dankzij magneethouder
- Omschakelbare meeteenheden
- Goed afleesbaar display
- Verticale en horizontale libel
- Gefreesd meetoppervlak



TECHNISCHE GEGEVENS

Exactheid van de libellen	± 1 mm / m
Exactheid van de elektronische meting	± 0,1° bij 0° ... 1° ± 0,1° bij 89° ... 90° ± 0,2° bij 1° ... 89°
Meetbereik hoekmeting	360°
Weergavenauwkeurigheid	1 decimaalcijfer
Weergavenauwkeurigheid 0° - 1°	1 decimaalcijfer
Weergavenauwkeurigheid 1° - 90°	1 decimaalcijfer
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	240 mm x 66 mm x 30 mm
Gewicht	315 g (incl. batterijen)



LEVERINGSOMVANG

