

WoodTester Compact




Compact houtvochtmeettoestel - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Met dit houtvocht-meettoestel kan de droogtegraad van brandhout exact worden bepaald. Op deze wijze is een effectief energieverbruik mogelijk en kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden verminderd. Het meettoestel onderscheidt in verschillende houtgroepen, beschikt over een eenvoudige ééntoetsbediening en heeft een stabiele behuizing. Het vochtgehalte wordt zowel via een 12-cijferig Ic-display als in procenten weergegeven. Met een zelftest per referentiemeting via de beschermkap kan het meetapparaat eenvoudig worden gecontroleerd. Dankzij de battery low-weergave is de batterijstatus te allen tijde herkenbaar. Na drie minuten inactiviteit wordt het toestel automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting)
Modus	Hout (2 groepen)
Meetbereik hout	Houtgroep A: 9% ... 24% Houtgroep B: 11% ... 28%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 2%



- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Effectieve vermindering van schadelijke stoffen en het energieverbruik door exacte bepaling van de droogtegraad van brandhout
- Duale schaal voor de onderscheiding van houtgroepen
- Eenvoudige controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap



LEVERINGSOMVANG



9V

Artikelnr. 082.004E

GTIN (EAN) 4021563735822

VE 5