



ClimaHome-Check

Digitale hygrometer voor de controle van het ruimteklimaat - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De digitale hygrometer bepaalt exact de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Het apparaat is ideaal voor de duurzame bewaking van het ruimteklimaat ter vermijding van vochtschade. Desgewenst kunnen de kleinste en de grootste meetwaarde worden weergegeven. Dankzij de handige standaard met hechtmagneten kan het toestel op tafel of op metalen oppervlakken geplaatst worden. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
- Effectieve langetermijnmeting van het ruimteklimaat ter vermijding van vochtschade
- Min/Max-indicatie
- Uitklapbare standaard/clip

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Luchtvochtigheid Omgevingstemperatuur
Meetbereik omgevingstemperatuur	0°C ... 50°C
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur	± 1°C (0°C ... 50°C) ± 2°C (<0°C en >50°C)
Meetbereik luchtvochtigheid (relatief)	20% ... 95%
Nauwkeurigheid (absoluut) luchtvochtigheid (relatief)	± 3% (30% ... 70%) ± 5% (20% ... 30%, 70% ... 95%)



1x
AAA

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.028E

GTIN (EAN) 4021563735150

VE 5