



ThermoTester

Digitale thermometer voor huishouden, horeca, handel, handwerk en industrie - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De digitale thermometer voor het insteken of onderdompelen is geschikt voor toepassingen in de gastronomie, het huishouden, het handwerk en de industrie. Voor de bepaling van temperatuurverschillen kan de laagste en de hoogste meetwaarde worden weergegeven. Twee voordelen van het toestel zijn het grote meetbereik en de snelle reactie- en meettijd. Het gebruik is zeer comfortabel dankzij het goed af te lezen display. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal voor een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Digitale thermometer voor het gebruik in gastronomie, huishouden, handwerk en industrie
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij groot temperatuurmeetbereik
- Snelle reactietijd
- Hold-functie voor de fixatie van de actuele meetwaarde in de weergave
- Min/Max-indicatie
- Goed afleesbaar LCD-display



BIG LC-DISPLAY



PROTECTIVE RUBBER CASING



1x LR44

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Contacttemperatuur
Functies	HOLD max. min.
Meetbereik contacttemperatuur	-40°C ... 250°C
Nauwkeurigheid contacttemperatuur	1,5% ± 2°C
Resolutie contacttemperatuur	0,1°C
Kenmerken	117 mm lange meetpunt
Stroomvoorziening	1 x 1,5V LR44 (AG13)
Afmetingen (B x H x D)	33 mm x 210 mm x 20 mm
Gewicht	40 g (incl. batterij)

LEVERINGSOMVANG

