



VideoInspector 3DL



Professioneel video-inspectiesysteem met individueel beweegbare, compacte camerakop - maximale flexibiliteit voor complex werk en ideaal voor kleine openingen

Dit professionele video-inspectiesysteem biedt maximale flexibiliteit, zelfs bij complexe werkzaamheden. Het systeem beschikt over een afzonderlijk beweegbare, extreem kleine camerakop, ideaal voor smalle openingen. Via de joystick op de basiseenheid kan de camerakop snel ingesteld worden voor het optimale perspectief. Hierdoor is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te inspecteren die met vaste camerasystemen niet zichtbaar zijn. De inspectie is bovendien zeer betrouwbaar, omdat bijvoorbeeld pijpafdichtingen 360° gecontroleerd kunnen worden en beschadigde gebieden haarfijn opgespoord kunnen worden. De camerakop en -sonde zijn waterdicht en resistent tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water, waardoor het apparaat extreem veelzijdig te gebruiken is. Andere voordelen zijn de eerste klas led-objectverlichting en de magnetische standaard voor het plaatsen van de basiseenheid.

- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Maximale flexibiliteit en optimaal perspectief dankzij de joystickbediening van de camerakop



TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	6 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	78°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Beeldschermtype	3,5" TFT-display
Resolutie display	640 x 480 pixel
Fotoformaat	JPEG
Lengte sonde	2 m
Verlichting	4 helderheidsstanden
Digitale zoom	2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
Geheugen	Micro-SD geheugenkaart tot 32 GB
Interface	USB
Aansluitingen	USB type C 1/4"-schroefdraad voor statief SD-kaartslot
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 2,8Ah USB type C 5V / 2A
Afmetingen (B x H x D)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (incl. houder)
Gewicht	750 g (incl. accupak)

LEVERINGSOMVANG

