


VideoInspector XXL



Professioneel video-inspectiesysteem voor de eenvoudige visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen - lange camera-eenheid perfect voor toepassingen op grote afstand

Het professionele video-inspectiesysteem is ideaal voor de doelgerichte lokalisatie van problemen achter of in voorwerpen, wanden, leidingen en holte ruimten. De camerakop en -sonde zijn waterdicht en resistent tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water, waardoor het apparaat extreem veelzijdig te gebruiken is. Dankzij de lange camera-eenheid is het product bijzonder goed geschikt voor toepassingen op grote afstand. Andere voordelen zijn de eerste klas led-objectverlichting en de magnetische standaard voor het plaatsen van de basiseenheid. Dankzij een levensechte weergave van kleuren wordt een zeer realistisch beeld geboden.

- Effectieve probleemelokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Long camera unit for use over long distances
- De camerakop en -sonde zijn waterdicht en resistent tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water (zoutgehalte van 28%)
- Krachtige objectverlichting dankzij 8 hoogrendementsleds
- De gebruiker heeft, dankzij de magnetische standaard aan de basiseenheid, beide handen vrij om te werken



1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

640 x 480 pixel

3,5" LCD

180°

ZOOM 2x

REC

micro

USB-C

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	7,9 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	80°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Beeldschermtype	3,5"
Resolutie display	640 x 480 pixel
Fotoformaat	JPEG
Lengte sonde	5 m
Verlichting	4 helderheidsstanden
Digitale zoom	2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
Geheugen	Micro-SD geheugenkaart tot 32 GB
Aansluitingen	USB type C
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 2,8Ah USB type C 5V / 2A
Afmetingen (B x H x D)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (incl. houder)
Gewicht	1070 g (incl. accupak)

LEVERINGSOMVANG

