


## VideoPocket



Compact video-inspectiesysteem met groot display, waterdichte camera, fotovergelijking en gerecyclede hulpstukken (spiegel, magneet, haak)

Het compacte video-inspectiesysteem is geschikt om moeilijk toegankelijke plaatsen eenvoudig visueel te controleren, onder andere in buisleidingen, verlaagde plafonds en motorvoertuigen. Tijdens het gebruik zorgen zes hoogrendementsleds aan de waterdichte camera-eenheid voor een effectieve objectverlichting die op tien standen kan worden ingesteld. Details kunnen duidelijk worden vastgelegd met behulp van de zoomfunctie. Dankzij het grote kleurendisplay en de beelduitlijning kunnen de inspectieresultaten optimaal worden herkend. Met de functie om foto's te vergelijken kunnen gebruikers direct verschillen tussen het live beeld en een opgeslagen referentiefoto vaststellen. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal en levert een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Concrete opsporing van verschillen met de functie om foto's te vergelijken
- Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds





### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Diameter camerakop</b>           | 8 mm                                       |
| <b>Resolutie camera</b>             | 640 x 480 pixel                            |
| <b>Zichtveld (fov)</b>              | 65°                                        |
| <b>Scherpte-diepte-bereik (DOF)</b> | 3 ... 8 cm                                 |
| <b>Beeldschermtype</b>              | 4,3"                                       |
| <b>Resolutie display</b>            | 480 x 272 pixel                            |
| <b>Fotoformaat</b>                  | JPEG                                       |
| <b>Lengte sonde</b>                 | 1 m                                        |
| <b>Verlichting</b>                  | 10 helderheidsstanden                      |
| <b>Digitale zoom</b>                | 2-voudige digitale zoom in stappen van 25% |
| <b>Geheugen</b>                     | Micro-SD geheugenkaart tot 32 GB           |
| <b>Interface</b>                    | Micro USB                                  |
| <b>Aansluitingen</b>                | micro-USB                                  |
| <b>Stroomvoorziening</b>            | 4 x 1,5V LR6 (AA)                          |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b>       | 85 mm x 155 mm x 32 mm                     |
| <b>Gewicht</b>                      | 366 g (incl. batterijen)                   |



Image rotation 180°



### LEVERINGSOMVANG

