

VEILIGHEIDSSCHAAR SECUPLUS 567 MDP

BESTEL NU!

Bestelnummer	567001.00
Afmetingen in mm	212 x 11 x 74 mm
Gewicht schaar	72,3 g
Basismateriaal	Metaaldetecteerbare kunststof



EXTRA
VEILIGHEID

Snijlengte van 85 mm
voor alle gangbare snij-
materialen (in delicate
industriële omgevingen)

Speciaal geslepen snijvlakken
voor optimale bescherming
van de gebruiker

**Roestvrijstalen
snijvlakken**
voor een lange
levensduur

Precies passende duimopening
voor een stevige grip

**Robuuste ergonomische greep (incl.
metaaldetecteerbare kunststof)**
om ze beter terug te vinden

Hoogwaardige schroef
voor een stevige verbinding



THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-VEILIGHEIDSSCHAAR SECUPLUS 567 MDP

VEILIGHEIDSTECHNIEK



SECUPLUS
= Extra veiligheid



Veilig speciaal slijpwijze

De snijvlakken zijn niet hoekig, maar recht geslepen. Dit houdt in: veilig voor de vingers. Daarom dragen onze veiligheidsscharen de naam SECUPLUS = extra veiligheid.

TECHNISCHE KENMERKEN



Bijzonder ergonomisch



Snijlengte (85 mm)



Voor rechts- en linkshandigen



Voor extreme omstandigheden



Roestvrij



Individueel graveerbaar



Afgeronde punten



Röntgendetecteerbaar



Metaaldetecteerbaar

TOEPASSINGSVOORBEELDEN



DE BELANGRIJKSTE SNIJMATERIALEN



Karton: tot 2-laags



Kunststof strapbanden



Folie- en papierbanen



Textiel



Garen, koord



Wikkel-, stretch-, krimpfolie



PVC

VERPAKKINGSINFORMATIE

Verpakkingseenheid	1 op kaart (zelfbediening) (10 scharen in de omverpakking)
Afmetingen kaart	250 x 13 x 110 mm
Gewicht kaart	91,6 g
Barcode kaart	4002632805004
Afmetingen omverpakking	115 x 128 x 260 mm
Gewicht omverpakking	998,0 g
Barcode omverpakking	4002632855009