

DOMO

A party at home!



DO249SV

**55 MIN.
USE TIME**

**2-IN-1
TABLE & FLOOR**



130 W
DIRECT BRUSH POWER



21.6 V
LI-ION BATTERY

STEELSTOFZUIGER 2-IN-1

- 2-in-1: steelstofzuiger met uitneembare kruimelzuiger
- Parkeerstand: blijft zelfstandig rechtop staan met parkeerslot
- 3 snelheden
- Direct borstelvermogen 130 W
- Zuigkracht van 9 kPa
- Krachtig cycloonsysteem met HEPA-filter
- 21,6 V Li-Ion batterij voor lange gebruiksduur: +/- 55 min.
- Oplaadtijd: 4 - 4,5 uur
- Led-display met indicatie voor batterijstatus
- Transparant stofreservoir: 550 ml
- Makkelijk demonteerbare stofreservoir en filters
- Wendbare vloerzuigmond met led-verlichting
- Gemotoriseerde vloerborstel, uitneembaar voor een makkelijke reiniging
- Plooibare steel voor compacte opberging
- Inclusief oplaadstation en accessoires: kierenzuiger en stofborstel



120 W



37 x 16,2 x 65,6 cm



4,92 kg



5411397171498



1



28