ROESTVRIJSTALEN WEEGSCHAAL

PCE-SSB 30



- **Gewichtseenheden: kg, g, lb, oz**
- **Alarmfunctie voor bovenste en onderste gewichtslimieten**
- **Instelbare nulvolgfunctie**
- **Piek-, stabiele en gemiddelde hold-functie**
- **Handmatige en automatische tarra-aftrekfunctie**
- **Robuuste, waterdichte roestvrijstalen behuizing**
- **Werking via netadapter**

De Roestvrijstalen weegschaal is de ideale oplossing voor nauwkeurige weegtoepassingen in industrie, productie en voedselverwerking. Dankzij de robuuste, waterdichte roestvrijstalen behuizing is de Roestvrijstalen weegschaal uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik onder veeleisende omstandigheden en overtuigt zij door een duurzame constructie en eenvoudige bediening. Met een weegbereik van 0,02 tot 30 kg en een resolutie van 5 g levert de Roestvrijstalen weegschaal betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten voor uiteenlopende toepassingen. De keuze uit de gewichtseenheden kilogram, gram, pond en ounce maakt flexibel gebruik mogelijk in nationale en internationale werkomgevingen.

Voor een efficiënte procescontrole beschikt de Roestvrijstalen weegschaal over een alarmfunctie voor bovenste en onderste gewichtslimieten, ondersteund door een goed zichtbare verkeerslichtindicatie. Daardoor kunnen streefgewichten snel en eenvoudig worden bewaakt, wat vooral voordelig is bij controle- en afvulprocessen. De functieset wordt aangevuld met een instelbare nulvolgfunctie en een handmatige en automatische tarra-aftrekfunctie, die het wegen van containers en verpakkingen bijzonder comfortabel maken. Daarnaast zijn er een piekwaarde-, stabiele en gemiddelde hold-functie beschikbaar, zodat meetresultaten betrouwbaar kunnen worden vastgelegd en geëvalueerd.

De stroomvoorziening verloopt standaard via een netadapter.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik tot [max.]	30 kg
Resolutie [d]	5 g

Algemene technische gegevens	
Eenheden	kg, g, lb, oz
Type beeldscherm	LCD
Cijfergrootte [BxH]	10x20 mm
Alarm	optisch, Akoestisch
Alarmmodi	Onderste alarmwaarde Bovenste alarmwaarde
Minimale belasting [min]	20 g
Afmetingen	Weegplatform: 220x190 mm
Beschermingsklasse (apparaat)	IP68
Stroomvoorziening	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Opslagomstandigheden	0 ... 40 °C , 10 ... 90 % r. F.
Afmetingen (L x B x H)	320 x 270 x 130 mm
Gewicht	3165 g