ACCU SOLDEERBOUT

PCE-ESI 150



- **Temperatuurbereik van 100 ... 450 °C**
- **5 snelkeuze-temperatuurstanden**
- **Snelle opwarming in 7 s**
- **Fijne temperatuurafstelling in stappen van 1 °C**
- **3 precisietips voor fijn werk**
- **Bedrijfsduur ca. 1,5 h @350 °C**
- **Ingebouwde accu met 2600 mAh**
- **Intelligent auto-slaap- en energiebesparingssysteem**

De accu soldeerbout is ontworpen voor soldeerwerk met nauwkeurig regelbare temperatuur en combineert draadloos gebruik met een voeding via type C. Bij kleine componenten en bij SMD-soldeerwerk ondersteunen de precisietips een gerichte bewerking, terwijl de snelle opwarming wachttijden vóór aanvang van het werk verkort.

De temperatuur kan via vijf snelle instelstanden snel worden aangepast aan terugkerende taken en bovendien fijn worden afgesteld in kleine stappen. Het grote temperatuurbereik dekt uiteenlopende soldeertaken af. De tips hebben een kernweerstand van 2,10 Ω en zijn ontworpen voor fijn werk. Met een vermogen van 10 W levert de accu soldeerbout de benodigde verwarmingscapaciteit voor deze toepassingen.

Voor een continue werkstroom schakelt het apparaat naadloos tussen accubedrijf en type-C-voeding. De ingebouwde accu met 2600 mAh maakt draadloos gebruik mogelijk, terwijl de bedrade en draadloze dual-modus de keuze voor de passende bedrijfsmodus biedt. Een intelligent auto-slaap-systeem en het energiebesparingssysteem ondersteunen een energieverbruik dat is afgestemd op de behoefte.

De accu soldeerbout is bijzonder geschikt voor fijn werk aan kleine componenten en voor SMD-soldeertaken. De combinatie van F210-precisietips, fijn instelbare temperatuur en snelle opwarming ondersteunt gecontroleerde handelingen aan gevoelige soldeerpunten.

Specificatie

Algemene technische gegevens	
Eenheden	°C, °F
Type beeldscherm	IPS
Schermgrootte	0,96 inch
Interface	USB-C
Opwarmtijd	7 s
Bedrijfstijd	1,5 h
Aanvullende informatie over bedrijfstijd	bij continu bedrijf van 350 °C
Temperatuurbereik	100 ... 450 °C
Prestaties	10 W
Menutaal	Engels (GB), Engels, Chinees
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	5 V DC
Type aansluiting	Eurostekker
Capaciteit	2600 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Opslagomstandigheden	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F.
Afmetingen (L x B x H)	195 x 24 x 30 mm
Gewicht	140 g