# HETELUCHTPISTOOL

## PCE-HAG 100




- **Temperatuur instelbaar van 100 ... 450 °C**
- **Lineaire luchtvolumeregeling met 1 ... 20 standen**
- **Borstelloze ventilator met zachte snelheidsregeling**
- **Ingebouwde magnetsensor voor herkenning van de opstellingshoek**
- **Automatische slaapmodus afhankelijk van de opstellingshoek**
- **Versterkte koude-luchtfunctie in ruststand**
- **Kleurweergave voor realtime bewaking van de temperatuurstatus**

Het heteluchtpistool is een intelligente heteluchtblazer voor nauwkeurige en gecontroleerde desoldeerwerkzaamheden. Met het heteluchtpistool kunnen temperatuur en luchtvolume naar behoefte worden ingesteld, zodat warmteafgifte en luchtstroom optimaal op de betreffende toepassing kunnen worden afgestemd. De borstelloze ventilator zorgt voor een bijzonder gelijkmatige en zachte regeling van de luchtsnelheid.

De temperatuur van het heteluchtpistool kan flexibel worden ingesteld van 100 tot 450 °C, terwijl het luchtvolume lineair in 20 standen van 1 tot 20 kan worden geregeld. Daardoor kan de heteluchtstroom nauwkeurig worden afgestemd op verschillende componenten en werkstappen. Het geïntegreerde LCD toont de gekozen instellingen overzichtelijk. Een kleurgecodeerde weergave informeert bovendien realtime over de actuele temperatuursstatus en vergemakkelijkt de bewaking tijdens het werken.

Voor een comfortabele en veilige bediening beschikt het heteluchtpistool over een geïntegreerde magnetsensor voor de herkenning van de opstellingshoek. Afhankelijk van de positie activeert het apparaat automatisch de slaapmodus. In ruststand staat een versterkte koude-luchtfunctie ter beschikking, waarmee het heteluchtpistool en bewerkte componenten na het desolderen snel kunnen afkoelen.

## Specificatie

| **Algemene technische gegevens** | |
|---|---|
| Kabellengte | 1,2 m |
| Eenheden | °C, °F |
| Type beeldscherm | LCD |
| Schermgrootte | 1,54 inch |
| Automatische uitschakeling van...tot | 5 ... 15 min. |
| Debiet | 80 l/min |
| Prestaties | 550 W |
| Temperatuurbereik | 100 ... 450 °C |
| Menutaal | Engels (GB), Engels, Chinees |
| Beschermingsklasse (apparaat) | IP42 |
| Stroomvoorziening | 200 ... 240 V AC \| 50/60 Hz |
| Bedrijfsomstandigheden | 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F. |
| Opslagomstandigheden | 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F. |
| Afmetingen ( L x B x H ) | 250 x 58 x 40 mm |
| Gewicht | 390 g |