


ROLINE Thunderbolt™ 3 kabel, 20G, 5A, M/M, zwart, 1 m

Art.nr.	11.02.9041
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.02.9041
EAN (een stuk)	7630049611481

roline
Designed for Professionals



Thunderbolt 3 kabels met de USB type C connector bieden u de hoogst mogelijke gegevensoverdrachtsnelheid tot 40 GBit/s (20Gbit/s voor 1m en 2m) en ondersteuning voor volledige voeding (PD tot 20V 5A / 100W)! De kabels zijn ook uitgerust met DP-modus voor een bijzonder hoge resolutie beeld- en geluidsoverdracht tot 5120x2880 @60Hz (5K).

- Thunderbolt-protocollen maken maximale gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 GBit/s (20Gbit/s voor 1m en 2m) mogelijk
- DP-modus voor aansluiting van een monitor met een USB-aansluiting type C / Thunderbolt 3, met een maximale resolutie van 5120x2880 (5K)
- Ondersteunt USB-voeding tot 20V 5A / 100W, voor het voeden van uw Macbook, Ultrabook of notebook/laptop
- Hoogwaardige kabel met verbeterde afscherming
- Met omkeerbare USB type C aansluiting aan beide uiteinden
- Vergulde contacten voor lage slijtage bij hoge paringscycli
- Kleur: zwart

Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen.

Opmerking: volgens de huidige specificaties van USB.org hebben we de technische gegevens van onze USB 3-producten aangepast. De nieuwe aanduiding voor de al bekende USB-specificaties is gewijzigd in USB 3.2 Gen 1 (voorheen USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) en USB 3.2 Gen 2 (voorheen USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	Thunderbolt™ 3 kabel
Kleur	zwart
Lengte	1 m
Overdracht kwaliteit	Thunderbolt™ 3 - 20 Gbit/s
Aansluitingen	USB type C (USB-C) Male / USB type C (USB-C) Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	USB type C (USB-C)
M/F kant 2	Male
Kleur (Kabel)	zwart
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	nee
Gewicht	41.6 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.06 kg