

ROLINE S/FTP kabel Cat.7, met RJ-45-connectors (500 MHz / Class EA), LSOH, grijs, 1 m

Art.nr.	21.15.0851
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0851
EAN (een stuk)	7611990110650

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

De oplossing voor een netwerk aansluiting met een datasnelheid tot 10 Gbit/s obv 500 MHz

- Bijzonder hoogwaardige dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted Pair aansluitkabel (Cat.7) met aan beide zijden een afgeschermd RJ-45 connector (tot 500 MHz)
- Als Rangeerkabel in een Patchkast of als apparaat aansluitkabel geschikt
- Buigzaam door de aangespoten bescherm tule
- Pin lay-out 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 Aders
- Opbouw: 8 Aders, flexible / soepele kabel, per paar afgeschermd in aluminium folie, Totaal afgeschermd met een vertind met koper gevlochten mantel
- Impedantie: 100 Ohm
- Standaard uitvoering: grijs

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel

Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	1 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 40Gbit/s 600MHz
Gewicht	46.5 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.049 kg