


# VALUE DisplayPort Kabel DP Male - DVI-D Male, zwart, 3 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 11.99.5611    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 11.99.5611    |
| EAN (een stuk)    | 7611990126699 |



**2K**

**Sluit je grafische kaart aan op een monitor met DVI aansluiting via DisplayPort met een maximale resolutie tot 1920x1080 @60Hz!**

- DVI is de standaard voor digitale videotransmissie in de computersector.
- DisplayPort is de nieuwe standaard voor digitale audio/video-overdracht in de tv- en multimediasector, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een monitor met een DVI interface op een grafische kaart met een DisplayPort aansluiting. De DisplayPort is signaal compatibel met DVI.
- Kabel met een DisplayPort connector en een DVI connector

Let op!: Een DisplayPort-DVI-Kabel is maar in een aansluitrichting te gebruiken: de DisplayPort-connector kan alleen aan de PC kant worden aangesloten aan bijvoorbeeld de grafische kaart.

## Technische specificaties

|               |       |
|---------------|-------|
| Producent     | VALUE |
| Produkt groep | Kabel |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Produkt type          | DP-DVI kabel                                  |
| Kleur                 | zwart   |
| Lengte                | 3 m   |
| Overdracht kwaliteit  | DisplayPort v1.1                              |
| Max. Resolutie        | 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD) |
| Type connector kant 1 | DisplayPort                                   |
| M/F kant 1            | Male  |
| Type connector kant 2 | DVI-D 18+1, Single-Link                       |
| M/F kant 2            | Male  |
| Toepassing            | extern  |
| Kabel afscherming     | afgeschermd                                   |
| Handschroeven         | ja  |
| Kabel LSOH            | nee   |
| Gewicht               | 194.3 g                                       |
| Hoogte verpakking     | 25 mm   |
| Breedte verpakking    | 160 mm  |
| Diepte verpakking     | 160 mm  |
| Gewicht verpakking    | 0.2 kg  |