


VALUE DisplayPort Kabel DP Male - DVI (24+1) Male, LSOH, zwart, 3 m

Art.nr.	11.99.5616
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	11.99.5616
EAN (een stuk)	7611990129744



2K

Sluit je grafische kaart aan op een monitor met DVI-aansluiting via DisplayPort - met een maximale resolutie tot 1920x1080 @60Hz!

- DVI is de standaard voor digitale videotransmissie in de computersector.
- DisplayPort is de nieuwe standaard voor digitale audio/video-overdracht in de tv- en mediasector, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een monitor met een DVI interface op een grafische kaart met een DisplayPort aansluiting. De DisplayPort is signaalcompatibel met DVI.
- Kabel met een DisplayPort connector en een DVI connector
- Compliant DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Halogeen vrij, vlamvertragend, rookarm.

Let op!: Een DisplayPort-DVI-Kabel is maar in een aansluitrichting te gebruiken: de DisplayPort-connector kan alleen aan de PC kant worden aangesloten aan bijvoorbeeld de grafische kaart.

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep	Kabel
Produkt type	DP-DVI kabel
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Overdracht kwaliteit	DisplayPort v1.1
Max. Resolutie	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Type connector kant 1	DisplayPort
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	LSOH
Kabel LSOH	ja
Gewicht	139.3 g
Hoogte verpakking	35 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	170 mm
Gewicht verpakking	0.2 kg