


VALUE Beeldscherm Adapter USB type C - VGA / DVI / HDMI / DP

Art.nr.	12.99.3231
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	12.99.3231
EAN (een stuk)	7630049614550



Sluit uw Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop of PC met een USB Type C poort aan op een VGA, DVI, HDMI of DP monitor, TV of projector - met een maximale resolutie van 3840x2160 @60Hz!

- USB 3.1 Type C naar VGA, DVI, HDMI en DP Kabeladapter
- Geschikt voor bijvoorbeeld MacBooks, Ultrabooks of mobiele apparaten, die vanwege hun ontwerp geen geschikte grafische interface bieden.
- Voor het aansluiten van uw apparaat met een USB aansluiting van het type C op een monitor of projector, via VGA, DVI, HDMI of DisplayPort.
- Met deze adapter kunt u uw beeldscherm spiegelen of uitbreiden tot een extern beeldscherm.
- Draagbaar, compact ontwerp
- Geen voeding nodig
- Verbindingen: VGA, DVI, HDMI en DP female en een USB type C male aansluiting.
- Kabellengte: ca. 10 cm.
- Maximale resolutie: 3840x2160 @60 Hz

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB grafische adapters

Kleur	zwart
Lengte	0.1 m
Leveringsomvang	1x Adapter
Aansluiting kant 1 (PC)	Typ C Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	VGA/DVI/HDMI/DP Female
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA DVI-I 24+5 HDMI type A DisplayPort
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Gewicht	59.9 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.05 kg