

ROLINE Glasvezel kabel, dun, 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 1 m

Art.nr.	21.15.9261
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.9261
EAN (een stuk)	7611990153299



Extra dunne ROLINE glasvezel patchkabels in OM4 kwaliteit voor high performance glasvezelbekabeling in high density omgevingen. De LC connector met zijn kleine doorsnede maakt hoge dichtheden in het verdelergebied mogelijk. En de extra dunne kabels hebben een buitendiameter van slechts 1,2 mm per vezel!

- Vezel- en mantelmateriaal in ROLINE kwaliteit
- Buitendiameter: 1,2 mm per vezel
- Duplexkabel met multimode 50/125µm OM4 vezeltype De OM4 vezelkwaliteit met zeer lage demping zorgt voor een uitstekende kwaliteit bij hoge bandbreedtes tot 10 Gbit/s
- Modale bandbreedte: 4700 MHz-km
- Kabelkleur: gemêleerd violet

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	1 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader

Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4
Aansluitingen	LC / LC
Type connector kant 1	LC
Connector kant 1 Ferrule	weinig verlies
Type connector kant 2	LC
Connector kant 2 Ferrule	weinig verlies
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	1,2 x 2,4 mm
Buitenmantel Kabel	LSOH
Kabel LSOH	ja
Gewicht	7.6 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	60 mm
Diepte verpakking	60 mm
Gewicht verpakking	0.1 kg