

# VALUE HDMI 10K Ultra High Speed Cable, M/M, zwart, 2 m

Art.nr.	11.99.5942
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	11.99.5942
EAN (een stuk)	7630049615694



4320p  
UHS

10K

3D  
capable

HDR

## Hoogwaardige HDMI-kabel met resoluties tot 10K (10240 x 4320) bij 30Hz!

- Ondersteunt een resolutie tot 10240x4320 pixels met een verversingsnelheid tot 30Hz!
- Maximale resoluties: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @30Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz.
- Dynamisch HDR voor bijzonder rijke kleuren
- Display Stream Compressie (DSC) 1.2 bij een bijzonder hoge resolutie van 8K.
- Variabele verversingsfrequentie (VRR), om vertragingen en schokkerige beelden te elimineren.
- Ondersteunt 3D-video-uitvoer van 3D-video's
- Vergulde contacten voor een veilige gegevensoverdracht

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	HDMI Ultra HD met ethernet kabel
Kleur	zwart
Lengte	2 m

Overdracht kwaliteit	HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Resolutie	10240 x 4320 @30Hz (10K, UHS)
Connector kant 1	HDMI (19 pins) Male
Connector kant 2	HDMI (19 pins) Male
Type connector kant 1	HDMI type A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	Dubbel afgeschermd
Materiaal Connector verbinding	Goud
Gewicht	93.1 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.03 kg