


ROLINE LCD/TV rolstandaard, zilver, tot 50kg, zilver

Art.nr.	17.03.1260
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	17.03.1260
EAN (een stuk)	7611990158621

roline
Designed for Professionals



Het TV meubel met wielen is ideaal voor eenvoudig mobiel gebruik van een grote monitor (PC of TV), vooral voor gebruik in presentatieruimtes of klaslokalen!

- Telescopisch in hoogte verstelbare tv-wagen
- Rotatiefunctie van 0 ° -90 ° om te schakelen tussen de modus "landscape" en "portrait"
- Optionele webcamhouder bij de levering inbegrepen
- In hoogte verstelbare TV steun
- Vrij kantelbaar ontwerp tussen + 5 ° en -12 ° voor kijkhoeken met meerdere monitoren
- Veerontgrendeling met snel ontgrendeling past de hoogte moeiteloos aan
- Snelmontageplateau zorgt voor eenvoudige installatie achteraf
- Kabelbeheer houdt alles overzichtelijk
- Stabiele basis met zware zwenkwielen
- Ondersteunt max. VESA: 600x400
- Aanbevolen schermgrootte: maximaal 94 cm - 177,8 cm (37 "-70")
- Maximale draagkracht: 50kg

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Rol standaard

Kleur	zilver
Draagkracht	50 kg
Aantal Draaipunten	2
Verstel mogelijkheid	Mechanisch
Aantal monitoren	1
VESA 200 x 200 mm	ja
VESA 400 x 200 mm	ja
VESA 400 x 400 mm	ja
VESA 600 x 200 mm	ja
VESA 600 x 400 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Technische bijzonderheden	Hoogte 1200 tot 1600 mm
Gewicht	20.99 kg
Hoogte verpakking	270 mm
Breedte verpakking	530 mm
Diepte verpakking	1150 mm
Gewicht verpakking	24 kg