

ROLINE UTP Data Center Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, extra dun, groen, 0,15 m

Art.nr.	21.15.3930
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.3930
EAN (een stuk)	7630049615069

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

U/UTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Geconfectioneerde onafgeschermd Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel voor gebruik in krappe ruimtes zoals datacenters.

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchesnoer
- Met aan beide zijden RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in krappe ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders soepel

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel

Kleur	groen
Lengte	0.15 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Buiten Ø Kabel	3.4 +/- 0.2mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	7 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	20 mm
Diepte verpakking	20 mm
Gewicht verpakking	0.01 kg