


ROLINE UTP Data Center Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, extra dun, geel, 0,15 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.3920 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.3920 |
| EAN (een stuk) | 7630049614987 |

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

U/UTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Geconfectioneerde onafgeschermd Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel voor gebruik in krappe ruimtes zoals datacenters.

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchesnoer
- Met aan beide zijden RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in krappe ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders soepel

Technische specificaties

| | |
|---------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Kleur | geel |
| Lengte | 0.15 m |
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Slanke kabel | ja |
| Buiten Ø Kabel | 3.4 +/- 0.2mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Gewicht | 7 g |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Breedte verpakking | 20 mm |
| Diepte verpakking | 20 mm |
| Gewicht verpakking | 0.01 kg |