


ROLINE GOLD Monitorkabel DVI - HDMI, M-M, (24+1) dual link, 3 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 11.04.5892 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 11.04.5892 |
| EAN (een stuk) | 7611990145744 |

roline
Designed for Professionals



ROLINE GOLD HDMI naar DVI-kabel voor het aansluiten van een ultrabook, notebook/laptop of PC op een monitor, TV, projector of projector - voor een video-transmissie van uitstekende kwaliteit met een resolutie tot 3840x2160 @30Hz!

- HDMI is een universele verbindingsstandaard voor de overdracht van video- en audiosignalen. De toepassingen omvatten het aansluiten van monitoren en televisies op computers, Blu-ray spelers en soortgelijke apparaten.
- De connector neemt minder ruimte in beslag en is daardoor meer geschikt voor draagbare weergaveapparaten (ultrabooks, notebooks/laptops) of voor 2 connectoren op een grafische kaart (op een slotplaatje).
- De robuuste nylon vlecht beschermt de HDMI-kabel effectief en zorgt ervoor dat het er prachtig uitziet.
- Hoogwaardige, dubbelafgeschermdde kabel (folie+braid) met vergulde contacten voor optimale overdracht van beeldsignalen
- Ondersteunt 3D video
- HDMI Ethernet-kanaal
- Audio-terugkeerkanal voor het doorsturen van signalen naar de audio-/video-ontvanger
- Behuizing met gouden connector
- Aansluitingen: DVI-D (24+1) op HDMI

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon

versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel een verbluffende uitstraling.

Technische specificaties

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Kabel |
| Produkt type | HDMI DVI kabel |
| Kleur | zwart / goud |
| Lengte | 3 m |
| Max. Resolutie | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) |
| Connector kant 1 | DVI - D 24+1 Male |
| Connector kant 2 | HDMI Male |
| Type connector kant 1 | DVI-D 24+1, Dual-Link |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | HDMI type A |
| M/F kant 2 | Male |
| Toepassing | extern |
| Kabel afscherming | afgeschermd |
| Handschroeven | ja |
| Gewicht | 226.6 g |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Breedte verpakking | 180 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 0.2 kg |