


# VALUE USB type C - DisplayPort adapterkabel, v1.2, M/M, 2 m

<b>Art.nr.</b>	11.99.5846
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.99.5846
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990158409



**Sluit uw Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop of PC met USB Type C aansluiting aan op een DP monitor of projector met DP - met een maximale resolutie van 3840x2160 @60Hz!**

- USB 3.1 type C naar DisplayPort adapterkabel, voor bijvoorbeeld Macbook, Ultrabook, Notebook, Laptop of PC.
- Maximale resolutie tot 3840 x 2160 bij 60Hz
- Aansluiting: USB type C Male en DisplayPort Male
- Ondersteunt Displayport versie 1.2 voor hogere resolutie, hogere verversingsfrequenties en grotere kleurdiepte
  
- Compliant DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

**Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist**

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB-DisplayPort Adapter
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

Aansluiting kant 1 (PC)	USB type C Male
Aansluiting kant 2 (Peripherie)	DisplayPort Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DisplayPort
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	DisplayPort versie 1.2
Gewicht	73.6 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.08 kg