

# VALUE 19" Kabel doorvoerstrook 2 HE met borstel, RAL 9005 zwart

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 26.99.0316    |
| <b>Fabrikant</b>         | VALUE         |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 26.99.0316    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049611771 |



## 19" kabelgeleiding met borstels, zwart metaal, voor horizontale of verticale kabelgeleiding

- Kabelgeleiding voor server- of data centrum omgevingen
- Geschikt voor montage op alle 19" datarekken en serverracks, zodat de kabels netjes kunnen worden gelegd - belangrijk voor een grotere betrouwbaarheid van de verbindingen in de kast
- De borstelige kabelgeleiding zorgt voor een perfecte opslag van uw netwerkkabels en zorgt voor een nette 19-inch kast, verticaal of horizontaal.
- Maakt de installatie netter en professioneler
- Kwaliteit metalen plaat

### Technische specificaties

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Producent                           | VALUE                    |
| Produkt groep                       | 19"-/10"-Kabelmanagement |
| Produkt type                        | Kabeldoorvoer            |
| Kleur                               | RAL 9005 zwart           |
| Tbv Montage benodigde 19"-staanders | 2                        |
| Hol.montage                         | nee                      |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Benodigde inbouw<br>hoogte | 2 HE |
|----------------------------|------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Kabeldoorvoer | 19" |
|---------------|-----|

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 277.7 g |
|---------|---------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 20 mm |
|-------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Breedte verpakking | 90 mm |
|--------------------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 490 mm |
|-------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gewicht verpakking | 0.3 kg |
|--------------------|--------|