

VALUE USB-oplader met eurostekker, 3-poorts (Type-A, 2x Type-C), 65W, GaN

Art.nr.	19.99.1096
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.1096
EAN (een stuk)	7630049623415



3-poorts USB-oplader (1x USB-A, 2x USB-C), met een maximum van 65W voor het voeden van smartphones/tablets, externe SSD's/HDD's of andere apparaten. Gebruikt de nieuwste GaN-technologie (galliumnitride) met zijn voordelen op het gebied van ruimtevereisten en warmteontwikkeling.

- Voor opladen of als voeding voor maximaal drie apparaten via hun USB-ingang
- Geschikt voor bijv. smartphones/tablets, externe SSD's/HDD's of andere apparaten
- Kan ook als aanvulling op uw draadloze oplader worden gebruikt, omdat een stekkervoeding vaak niet bij de levering inbegrepen is
- Oplader met 2 USB type C poorten en 1 type A poort, 65W
- Matzwarte PVC-behuizing en Euro-spade-connector
- Stekkervoeding met drievoudige USB-uitgang, 2x type C + 1x type A, stopcontacten
- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgangsspanning USB-C 1: PD65W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A)
- Uitgangsspanning USB-C 2: PD65W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A)
- Uitgangsspanning Uitgang A: 30W (4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 3A / 12V 2.5A / 20V 1.5A)
- Uitgangsspanning USB C1+C2+A: PD45W(C1) + 5V 3.6A(C2+A)
- Uitgangsvermogen: 65 W
- Afmeting: 50 x 30 x 93 mm

Voordelen van GaN-technologie

- GaN of galliumnitride - kristalachtig materiaal met gunstigere eigenschappen in vergelijking met silicium
- Krachtige, efficiënte voeding
- Maakt een compacter opladerontwerp mogelijk

- Lage warmteontwikkeling
- Hogere dichtheid van elektronische componenten mogelijk

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Spanning converter
Produkt type	USB lader
Kleur	zwart
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	USB-C 1: PD65W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A)
Spanningssterkte	65W
Afmeting (HxBxD)	50 x 30 x 93 mm
Ingang-Aansluiting	Euro platte stekker
Uitgang-Aansluiting	2x USB type C, 1x type A
Ondersteunde oplaadtechnologie	GaN
Hoogte	50 mm
Breedte	30 mm
Diepte	93 mm
Gewicht	107 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	40 mm
Diepte verpakking	40 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg