

ROLINE glasvezelkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, APC, staalgewapend, simplex, LSOH, wit, 1 m

Art.nr.	21.15.8600
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.8600
EAN (een stuk)	7630049621565



Halogeenfreie glasvezel-patchkabel met stalen pantsering in OS2-kwaliteit voor supersnel internet verbindt glasvezelaansluitingen met schakelaars, routers of internetboxen

- Verbindt glasvezeluitgang met switch/router/internetbox
- Geschikt voor snel internet
- Simplex glasvezel patchkabel met single-mode vezels in OS2 kwaliteit
- Staalversterkt
- Vergeleken met standaard glasvezel patchkabels worden deze kabels extra beschermd door een flexibele stalen helix
- Dankzij deze hoogwaardige kabelstructuur zijn glasvezelkabels stevig en geschikt voor toepassingen met verhoogde mechanische eisen
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OS2 Fiber SingleMode
Kleur	wit
Lengte	1 m

Aantal Leidingen	1
Kabel type	Simplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	9/125µm OS2
Aansluitingen	LC APC / LC APC
Type connector kant 1	LC APC
Type connector kant 2	LC APC
Kleur (Kabel)	wit
Buiten Ø Kabel	1,2mm
Kabel LSOH	ja
Versterking	ja
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg