


ROLINE USB Type C - DisplayPort, v1.2, bidirectionele kabeladapter, M/F, 0,2 m

Art.nr.	11.04.5957
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.04.5957
EAN (een stuk)	7630049625143



Met deze adapterkabel kunt u de weergave van een apparaat met een USB Type C-aansluiting spiegelen of uitbreiden naar een DisplayPort-compatibele monitor of een weergaveapparaat met een USB Type C-aansluiting aansluiten op de DisplayPort-uitgang van een pc of notebook, voor voorbeeld - telkens met een maximale resolutie van 3840x2160 @60Hz!

- Bidirectionele kabeladapter tussen USB 3.1 type C en DisplayPort voor bijv. MacBook, Ultrabook, notebook/laptop of pc
- Aansluitingen: Displayport-bus en type C-stekker
- Ondersteunt Displayport versie 1.2 voor hogere resolutie, hogere vernieuwingsfrequenties en grotere kleurdiepte

Opmerking: Ondersteuning van "Alternate Mode (DP Alt Mode)" vereist

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Adapter, Terminatoren, Converter
Produkt type	USB-DisplayPort Adapter
Kleur	zwart
Lengte	0.2 m
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Aansluiting kant 1 (PC)	USB type C Male

Aansluiting kant 2 (Peripherie)	DisplayPort Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DisplayPort
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Technische bijzonderheden	DisplayPort versie 1.2
Gewicht	19.9 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	20 mm
Diepte verpakking	60 mm
Gewicht verpakking	0.04 kg