

Type **Z-SC240/3S**
 Catalog No. **265320**

Illustrasjon lik

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

| Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon | | | |
|--|-----------|----|-----|
| Nominell strøm for angivelse av tapseffekt | I_n | A | 16 |
| Tapseffekt per pol, strømvhengig | P_{vid} | W | 1.5 |
| Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig | P_{vid} | W | 4.5 |
| Omgivelsestemperatur ved drift min. | | °C | -20 |
| Omgivelsestemperatur ved drift maks. | | °C | 45 |

Tekniske data etter ETIM 7.0

| Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Impulsrelé (EC000188) | | | |
|---|--|------------|------------------------------|
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Latching relay for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) | | | |
| Funksjon | | | Mekanisk, for sentralstyring |
| Monteringsmetode | | | DIN-skinne |
| Bredde i antall modulmellomrom | | | 2 |
| Innbyggingsdybde | | Millimeter | 60 |
| Antall NO-kontakter | | | 3 |
| Antall NC-kontakter | | | 0 |
| Antall vekselkontakter | | | 0 |
| Styrespenning 1 | | Volt | 240 - 240 |
| Type styrespenning 1 | | | AC |
| Frekvens styrespenning 1 | | Hertz | 50 - 60 |
| Styrespenning 2 | | Volt | 0 - 0 |
| Type styrespenning 2 | | | AC |
| Frekvens styrespenning 2 | | Hertz | 0 - 0 |
| Nominell brytestrøm | | Amp | 16 |
| Matespenningsområde | | Volt | 240 - 415 |
| Type matespenning | | | AC |
| Maks glødelampelast | | Watt | 1980 |
| Maks lysrørslast | | Voltampere | 1020 |
| Maks lysrørslast (duo-krets) | | Voltampere | 820 |
| Maks lysrørslast (parallell kompensert) | | Voltampere | 105 |
| Maks brytestrøm (cos phi = 0,6) | | Amp | 10 |
| Manuell betjening mulig | | | Ja |