

Automatiske kretsbytere

Type **LSHU-E63/3-KL**
 Catalog No. **119718**

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	63
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W	29.1
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	P_{vs}	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P_{ve}	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-25
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	55

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Selektivt overbelastningsvern (EC001047)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Selective main line circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-03 [AFZ794014])			
Utløsningskarakteristikk			E
Polttall			3
Merkestrøm		Amp	63
Merkespenning		Volt	400
Nominell isolasjonsspenning U_i		Volt	690
Nominell bryterkapasitet		Kilo-Amp	25
Medkoblende nulleleder			Nei
Frekvens		Hertz	50
Overspenningskategori			4
Forurensningsgrad			3
Merkespenningstyrke		kilovolt	6
Byggestørrelse (i henhold til DIN 43880)			6
Monteringsmetode			DIN-skinne
Beskyttelsesklasse IP			IP40