

Installasjonsbeskyttelse, 230VAC, 2 L+2 Å, 25A

Type Z-SCH230/25-22  
 Catalog No. 248849

EL-Nummer 0004355536

Illustrasjon lik

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	$I_n$	A	25
Tapseffekt per pol, strømvhengig	$P_{vid}$	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	$P_{vid}$	W	6
Tapseffekt statistisk, uavhengig av strøm	$P_{vs}$	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	$P_{ve}$	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-40
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	60
			0

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Kontaktor for DIN-skinne (EC001653)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation contactor for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Nominell driftsspenning		Volt	440 - 440
Nominell driftsstrøm		Amp	25
Brukskategori			1
Manøverspenning		Volt	230 - 230
Type driftsspenning			AC
Type styrespenning			AC
Antall NO-kontakter			2
Antall NC-kontakter			2
Maks glødelampelast		Watt	3000
Maks lysrørslast		Voltampere	160
Maks lysrørslast (duo-krets)		Voltampere	252
Maks lysrørslast (parallell kompensert)		Voltampere	144
Bryter for manuell betjening			Nei
Antall skilleplasser			2
Innbyggingsdybde		Millimeter	60
Tilleggsinnretning mulig			Ja
Beskyttelsesklasse IP			IP40