

Installasjonsbeskyttelse, 230VAC, 2 L+2 Å, 40A

**Type** Z-SCH230/40-22  
**Catalog No.** 248853

Illustrasjon lik

### Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

| Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon |           |    |     |
|--|-----------|----|-----|
| Nominell strøm for angivelse av tapseffekt   | $I_n$     | A  | 40  |
| Tapseffekt per pol, strømavhengig            | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig | $P_{vid}$ | W  | 8.6 |
| Tapseffekt statistisk, uavhengig av strøm    | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Avleveringskapasitet for tapseffekt          | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Omgivelsestemperatur ved drift min.          |           | °C | -40 |
| Omgivelsestemperatur ved drift maks.         |           | °C | 60  |
|  |           |    | 0   |

### Tekniske data etter ETIM 7.0

| Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Kontaktor for DIN-skinne (EC001653)   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation contactor for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |  |            |           |
| Nominell driftsspenning   |  | Volt       | 440 - 440 |
| Nominell driftsstrøm  |  | Amp        | 40        |
| Brukkategori  |  |            | 1         |
| Manøverspenning   |  | Volt       | 230 - 230 |
| Type driftsspenning   |  |            | AC        |
| Type styrespenning  |  |            | AC        |
| Antall NO-kontakter   |  |            | 2         |
| Antall NC-kontakter   |  |            | 2         |
| Maks glødelampelast   |  | Watt       | 5520      |
| Maks lysrørslast  |  | Voltampere | 2610      |
| Maks lysrørslast (duo-krets)  |  | Voltampere | 5336      |
| Maks lysrørslast (parallell kompensert)   |  | Voltampere | 2088      |
| Bryter for manuell betjening  |  |            | Nei       |
| Antall skilleplasser  |  |            | 3         |
| Innbyggingsdybde  |  | Millimeter | 60        |
| Tilleggsinnretning mulig  |  |            | Ja        |
| Beskyttelsesklasse IP   |  |            | IP40      |