

Installasjonsbeskyttelse, 230VAC, 2L, 63A

Type Z-SCH230/63-20
 Catalog No. 248859



Illustrasjon lik

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	I_n	A	63
Tapseffekt per pol, strømvhengig	P_{vid}	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	P_{vid}	W	16.6
Tapseffekt statistisk, uavhengig av strøm	P_{vs}	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	P_{ve}	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-40
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	60
			0

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Kontaktor for DIN-skinne (EC001653)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation contactor for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Nominell driftsspenning		Volt	440 - 440
Nominell driftsstrøm		Amp	63
Brukkategori			1
Manøverspenning		Volt	230 - 230
Type driftsspenning			AC
Type styrspenning			AC
Antall NO-kontakter			2
Antall NC-kontakter			0
Maks glødelampelast		Watt	7740
Maks lysrørslast		Voltampere	4060
Maks lysrørslast (duo-krets)		Voltampere	1120
Maks lysrørslast (parallell kompensert)		Voltampere	2668
Bryter for manuell betjening			Nei
Antall skilleplasser			3
Innbyggingsdybde		Millimeter	60
Tilleggsinnretning mulig			Ja
Beskyttelsesklasse IP			IP40