

Hjelpekontakt, 1 L+1 Å, 4A, 250VAC

Type **Z-AHK**
 Catalog No. **248433**

EL-Nummer **0001609492**

Leveringsprogram

Grunnfunksjon			Tilbehør for FI/LS kombinerte vernebrytere Tilbehør for reststrøm-kretsbytere Tilbehør for automatiske kretsbytere
basisfunksjon tilbehør			Hjelpekontakt
Bruk			Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Sortiment			Tilbehør
Mulighet for montering			kan monteres til venstre på: LS, FI/LS
Koblingssymboler			

Tekniske data

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-5
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	40

Tekniske data etter ETIM 7.0

Enheter for skap- / overflatemontering (EG000062) / Hjelpekontakttenhet for fordelingstavle (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Apparatmontering			Universal
Tilleggsinnretning			Hjelpebryter
Fabrikkmontert			Nei
Byggebredde (TE)			0.5
Antall NO-kontakter			1
Antall NC-kontakter			1
Antall vekselkontakter			0
Antall feilsignalbrytere			0
Nominell brytestrøm		Amp	3
Merkespenning		Volt	230
Spenningsstype for betjening			AC
Med autotest for feilstrom			Nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet)			2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet)		Amp	4

Dimensjoner

--