

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Tachometr Testo 470, pomiar optyczny i mechaniczny

Numer produktu: 120045



Tachometr Testo 470, pomiar optyczny i mechaniczny

1

bateria 2 x 1,2 - 1,5V AA

Ustawienie standardowe

LOBAT

Ustawienie standardowe

Numer seryjny

ND000.900A

2

MEM + MODE

Ustawienie standardowe

MODE

Enter (Wejście/Zatwierdzenie)

3

start 1 sek. test 2 sek. ustawienie start



wyświetlacza

MODE

MEM

MEM MAX MIN AV

automatyczne wyłączenie zasilania 30 sek.



MEM
8

MEM MAX MIN AV

$\pm 0.02\% \pm 1_{\text{maks}}$ (dla rpm)

automatyczne wyłączenie zasilania 30 sek. (przechowywanie danych)

$0^{\circ} \dots 50^{\circ} \text{ C} / 32^{\circ} \dots 122^{\circ} \text{ F}$

$-20^{\circ} \dots 70^{\circ} \text{ C} / -4^{\circ} \dots 158^{\circ} \text{ F}$

ok. 40 godzin (bateria alkaliczna)

2 x AA baterie alkaliczne lub akumulatory

CE

Uwaga

<http://www.conrad.pl>

