

KARTA KATALOGOWA

Nr produktu 000123436

## Licznik czasu pracy Müller BW7029, IP50



**■ müller**



**BW 70.29**


- Do instalacji dystrybutora
- Wymiary montażowe 45 x 35 mm
- Bx 70.29: bez osłony zacisków
- Wx 70.89: z osłoną zacisków
- Zaciski śrubowe (zaciski windy)
- Połączenia bezpieczne dla palców
- Z uruchomionym wyświetlaczem (miga dioda LED)
- 50 i 60 Hz jedna wersja


Licznik godzin pracy BW / BG 70,29 / 70,89  
do montażu w tablicy rozdzielczej lub montażu na ścianie  
Prąd AC/DC [paladin 311270-311280/312 270-312 280]

Dane techniczne	BW 70.x9 paladin 311 2x0 Prąd przemienny	Rozmiar 70.x9 paladin 312 2x0 Prąd stały
Napięcia przyłączeniowe (proszę podać przy zamówieniu)	230 V, 50–60 Hz (Standard) 115 V, 50–60 Hz 24 V, 50–60 Hz	12–48 VDC
Napięcia specjalne	-	5–24 VDC, 36–120 VDC, 100–300 VDC
Inne napięcia	Na życzenie	-
Tolerancja napięcia	±15%	±10%
Pobór mocy (moc czynna)	0,26 W	ok. 20 mW przy 12 VDC
Pojemność liczenia	99 999 godz	99 999 godz
Dokładność	0.1 godz	0.1 godz
Wysokość cyfr	4,4 mm	4,4 mm
Kolor cyfr	biały, ułamki dziesiętne czerwony	biały, ułamki dziesiętne czerwony
Wyświetlanie pracy (bez resetowania)	Migająca dioda LED	Migająca dioda LED
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-15°...+55°C	-10 °... + 50 ° C
Obudowa	termoplast samogasnący	termoplast samogasnący
Rodzaj połączenia	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe
Stopień ochrony (DIN EN 60529)	IP 50 zgodnie z DIN EN 60529	IP 50 zgodnie z DIN EN 60529
Klasa ochrony	II, jeśli zainstalowano zgodnie z przeznaczeniem	III (do 48 V DC)


#### Część akcesoriów

Ostona zacisków dla Bx 70.29 003.008.004



**Bx 70.89**


Nr zamówienia		Wykonanie
BW 70.29	paladin 311 270	Prąd AC, bez osłony zacisków
BG 70.29	paladin 312 270	Prąd stały, bez osłony zacisków
BW 70.89	paladin 311 280	Prąd przemienny, z osłoną zacisków
BG 70.89	paladin 312 280	Prąd stały, z osłoną zacisków



<http://www.conrad.pl>