

GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen) GWDR M16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GWDR M16-PO
Nr zam.	1777930000
Wykonanie	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M 16, polietylen
GTIN (EAN)	4032248158195
J. op.	50 Szt.

GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen)
GWDR M16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,26 g

Szerokość

grubość 2 mm

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	grubość	2 mm
gwint (zewnątrzny)	M 16	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	polietylen	uszczelka	PE-HD
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
średnica pierścienia uszczelniającego	20 mm	średnica wewnętrzna D2	16 mm
średnica zewnętrzna	20 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD
Dane projektowe	STEP

GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen)
GWDR M16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

